




■ 化成処理・不動態化処理

アルミニウム化成皮膜処理

6価クロメート化成処理

対応サイズ
(W×D×H) mm

アロジン#1200 (黄色)



2,400×1,000×1,300
(重量400kgまで)

アロジン#1000 (無色)




500×400×400

3価クロメート化成処理

対応サイズ
(W×D×H) mm

サーテック650
(無色～微干渉色/
6価クロムフリー)



2,400×1,000×1,300
(重量400kgまで)

不動態化 (パシベート) 処理

対応サイズ
(W×D×H) mm

クエン酸不動態化処理



400×500×500

■ 電気めっき

めっき種

対応素材

対応サイズ
(W×D×H) mm

ニッケルめっき

・光沢

・鉄鋼

300×600×500

銀めっき

・光沢

・銅
・銅合金

200×450×300

亜鉛めっき

ジンケート浴
・6価有色クロメート
・3価有色クロメート
・3価光沢クロメート

・6価有色
600×700×500
・3価有色
400×500×500
・3価光沢350
×500×350



通菱テクニカ株式会社

TSURYOTECHNICA Corporation

TEL:06-6495-5681 FAX:06-6495-5673 営業時間:9:00~17:00(平日)

URL:<http://www.tsuryo.co.jp/>

Mail:ml-hp-hyomen@tsuryo.co.jp

担当:表面処理トランス製造部 管理課