





■ 化成処理・不動態化処理

アルミニウム化成皮膜処理		
6価クロメート化成処理		対応サイズ (W×D×H) mm
アロジン#1200（黄色）		2,400×1,000×1,300 (重量100kgまで)
アロジン#1000（無色）		500×400×400
3価クロメート化成処理		対応サイズ (W×D×H) mm
サーテック650 (無色～微干渉色/ 6価クロムフリー)		2,400×1,000×1,300 (重量100kgまで)
不動態化（パシベート）処理		対応サイズ (W×D×H) mm
クエン酸不動態化処理		400×500×500

■ 電気めっき

めっき種		対応素材	対応サイズ (W×D×H) mm
ニッケルめっき	・ 光沢	・ 鉄鋼 ・ 銅 ・ 銅合金	300×600×500
銀めっき	・ 光沢		200×450×300
亜鉛めっき	ジンケート浴 ・ 6価有色クロメート ・ 3価有色クロメート ・ 3価光沢クロメート		・ 6価有色 600×700×500 ・ 3価有色 400×500×500 ・ 3価光沢350 ×500×350



通菱テクニカ株式会社
TSURYOTECHNICA Corporation

TEL:06-6495-5681 FAX:06-6495-5673 営業時間:9:00～17:00(平日)

URL:<https://www.tsuryo.co.jp/>

Mail:ml-hp-hyomen@tsuryo.co.jp

担当:表面処理トランス製造部 管理課